




Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov

EMS Module 2BI 2LO

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC2086
Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 prostor za nalepko
- 2 tipka / LED
- 3 tipka / LED



Območje uporabe		
Uporaba	namestitev na terenu	
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	55
Vhodi		
Napajanje senzorja vhodov	AS-i	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50295	
Karakteristike AS-i		
Različica AS-i	2.1	
Razširjeni način naslavljanja	ne	
Profil AS-i master	M2; M3; M4	



Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov

EMS Module 2BI 2LO

AS-i profil	S-3.F.F				
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	3			
AS-i ID kode	[hex]	F.F			
AS-i certifikat	04801				
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	tipka	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

Mehanski podatki

Teža [g]	100,6
Vrsta montaže	AS-i vmesnik za spodnje dele PK ali PG
Materiali	PBT

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	potisni gumb	2 x LED, belo
--------	--------------	---------------

Pribor

V sklopu dobave	opora pokrova: 2
	barvni vstavki: 2, rdeče
	2, zeleno
	2, rumeno
	2, modro
	2, belo

Opombe

Opombe	Pritisni gumbi (EAO tipa 84) nudijo zaščito pred nenamernim stikom.
	Ohišje in pritisne gumbe je mogoče označiti.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK / PG: