




Vmesnik AS-i AirBox

AirBox/2DI/2PO M12

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC2027
Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 cevna povezava Ø 8 mm
- 2 prostor za nalepko



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka	[mA]	< 150
Watchdog integriran		da

Vhodi/izhodi	
Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 2; Število pnevmatskih izhodov: 2

Vhodi	
Število digitalnih vhodov	2
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo	[V] 20...30
Maks. stopnja skupnega toka vhodov	[mA] 100
Visoki vhodni tok	[mA] > 3
Nizki vhodni tok	[mA] < 1,5
Visoka stopnja preklopa	[V] > 10
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da



Vmesnik AS-i AirBox

AirBox/2DI/2PO M12

Izhodi						
Električna izvedba		AS-i				
Število pnevmatskih izhodov		2				
Pogoji okolja						
Temperatura okolice		[°C] 0...55				
Opomba o temperaturi okolice		z obdelavo s posebnim stisnjenim zrakom: < 0 °C				
Zaščita		IP 67				
Dovoljenja/preverjanja						
EMC		EN 50295				
Karakteristike AS-i						
AS-i profil		S-3.F				
V/I-konfiguracija AS-i		[hex] 3				
AS-i ID kode		[hex] F				
AS-i certifikat		10501				
Zasedba podatkovnih bitov		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		Vhodi/izhodi	I-1	I-2	O-3	O-4
Mehanski podatki						
Vrsta montaže		nameščanje z vijaki				
Materiali		PBT				
Pnevmatski sistem		2 x 3/2-potni sedežni ventili				
Območje delovnega tlaka		[bar] 2...8				
Območje delovnega tlaka		[MPa] 0,2...0,8				
Opomba o stopnji delovnega tlaka		vklj. z mogočim najvišjim tlakom				
Količina zraka pri 6/5 barov		[l/min] 350				
Količina zraka pri 6/0 barih		[l/min] 550				
Konsistenca stisnjenega zraka		filtrirano (5 µm); podmazano (ISO-VG10) ali ne podmazano				
Cevni priključki		Legris LF 3000/8				
Izpuh		izpušne pline je mogoče izpustiti skozi cevni priključek				
Prikazi/upravljalni elementi						
Prikaz		obratovanje		LED, zeleno		
		funkcija		LED, rumeno		
Opombe						
Opombe		Glejte opombe glede stisnjenega zraka in EMC/ESD pod »Prenosi«				
Embalažna enota		1 Kosov				

Vmesnik AS-i AirBox

AirBox/2DI/2PO M12

Električni priključek

kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK / PG:

Spojnik: M12; kodiranje: A



	Vhodi
1	Napajanje senzorja L+
2+4	Vhod podatkov interno premoščeno
3	Napajanje senzorja L-