AC2030


Vmesnik AS-i AirBox

AirBox/1x2DI/2PO M12

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC2042

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 cevna povezava Ø 8 mm
2 prostor za nalepko

Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka	[mA]	< 150
Watchdog integriran		da
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih vhodov: 2; Število pnevmatskih izhodov: 2
Vhodi		
Število digitalnih vhodov		2
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov		PNP
Napajanje senzorja vhodov		AS-i
Oskrba z napetostjo	[V]	20...30
Maks. stopnja skupnega toka vhodov	[mA]	100
Visoki vhodni tok	[mA]	> 3
Nizki vhodni tok	[mA]	< 1,5
Visoka stopnja preklopa	[V]	> 10
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki		da

AC2030

Vmesnik AS-i AirBox

AirBox/1x2DI/2PO M12

Izhodi						
Električna izvedba		AS-i				
Število pnevmatskih izhodov		2				
Pogoji okolja						
Temperatura okolice	[°C]	0...55				
Opomba o temperaturi okolice		z obdelavo s posebnim stisnjenim zrakom: < 0 °C				
Zaščita		IP 65				
Dovoljenja/preverjanja						
EMC		EN 50295				
Karakteristike AS-i						
AS-i profil		S-3.F				
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	3				
AS-i ID kode	[hex]	F				
AS-i certifikat		10501				
Zasedba podatkovnih bitov		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		Vhodi/izhodi	I-1	I-2	O-3	O-4
Mehanski podatki						
Vrsta montaže		nameščanje z vijaki				
Materiali		PBT				
Pnevmatski sistem		2 x 3/2-potni sedežni ventili				
Območje delovnega tlaka	[bar]	2...8				
Območje delovnega tlaka	[MPa]	0,2...0,8				
Količina zraka pri 6/5 barov	[l/min]	350				
Količina zraka pri 6/0 barih	[l/min]	550				
Konsistenca stisnjenega zraka		filtrirano (5 µm); podmazano (ISO-VG10) ali ne podmazano				
Cevni priključki		Legris LF 3000/8				
Izpuh		izpuh z integriranim filtrom				
Prikazi/upravljalni elementi						
Prikaz		obratovanje	LED, zeleno			
		funkcija	LED, rumeno			
Opombe						
Opombe		Glejte opombe glede stisnjenega zraka in EMC/ESD pod »Prenosi«				
Embalažna enota		1 Kosov				

AC2030

Vmesnik AS-i AirBox

AirBox/1x2DI/2PO M12

Električni priključek

kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK / PG:

Spojnik: M12; kodiranje: A

