


Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



- 1 prostor za nalepko
2 tipka / LED rumeno
3 tipka / LED rumeno



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka	[mA]	< 55

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295
-----	----------

Karakteristike AS-i

AS-i profil	S-3.F				
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	3			
AS-i ID kode	[hex]	F			
AS-i certifikat	04501				
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	tipka	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

Mehanski podatki

Vrsta montaže	AS-i vmesnik za spodnje dele PK ali PG
---------------	--

**Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov**

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

Materiali	PBT
-----------	-----

Opombe

Opombe	Pritisni gumbi (EAO tipa 84) nudijo zaščito pred nenamernim stikom. Ohišje in pritisne gumbe je mogoče označiti.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK / PG:

Spojnik: M12; kodiranje: A

