


Vmesnik AS-i AirBox

AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC2041

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 cevna povezava Ø 8 mm
2 prostor za nalepko



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka [mA]	< 170
Dodatno napajanje [V]	18...30 DC
Watchdog integriran	da

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 4; Število pnevmatskih izhodov: 2

Vhodi

Število digitalnih vhodov	4; (2 x 2)
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo [V]	20...30
Maks. stopnja skupnega toka [mA]	100
Visoki vhodni tok [mA]	> 3
Nizki vhodni tok [mA]	< 1,5
Visoka stopnja preklopa [V]	> 10
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da



Vmesnik AS-i AirBox

AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A

Izhodi					
Električna izvedba	AS-i				
Število pnevmatskih izhodov	2				
Pogoji okolja					
Temperatura okolice	[°C]	0...55			
Opomba o temperaturi okolice	z obdelavo s posebnim stisnjenim zrakom: < 0 °C				
Zaščita	IP 67				
Dovoljenja/preverjanja					
EMC	EN 50295				
Karakteristike AS-i					
AS-i profil	S-7.F				
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7			
AS-i ID kode	[hex]	F			
AS-i certifikat	20101				
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	vtičnica	I-1/2	I-1/2	I-3/4 + O-3	I-3/4 + O-4
	zatič	4	2	4	4
Mehanski podatki					
Vrsta montaže	nameščanje z vijaki				
Materiali	ohišje: PBT; kovinski deli: nerjavno jeklo (1.4305 / 303); Tesnilo: FKM				
Pnevmatski sistem	2 x 3/2-potni sedežni ventili				
Območje delovnega tlaka	[bar]	2...8			
Območje delovnega tlaka	[MPa]	0,2...0,8			
Opomba o stopnji delovnega tlaka	vklj. z mogočim najvišjim tlakom				
Količina zraka pri 6/5 barov	[l/min]	350			
Količina zraka pri 6/0 barih	[l/min]	550			
Konsistenca stisnjenega zraka	filtrirano (5 µm); podmazano (ISO-VG10) ali ne podmazano				
Cevni priključki	Legris LF 3000/8				
Prikazi/upravljalni elementi					
Prikaz	obratovanje			LED, zeleno	
	funkcija			LED, rumeno	
Pribor					
Dodatki (izbirno)	Dušilnik zvoka:, E75232				
Opombe					
Opombe	Glejte opombe glede stisnjenega zraka in EMC/ESD pod »Prenosi«				
Embalažna enota	1 Kosov				




Vmesnik AS-i AirBox

AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A

Električni priključek

kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK-E / PG:

Spojnik: M12; kodiranje: A



	Vhodi
1	Napajanje senzorja L+
2	Vhod podatkov I2/I4
3	Napajanje senzorja L-
4	Vhod podatkov I1/I3