


Vmesnik AS-i AirBox

Airbox 2DI 1PO M12 V2A

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC2048

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 prostor za nalepko
2 cevna povezava Ø 8 mm
3 vijak za ročno posluževanje



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka [mA]	< 165
Dodatno napajanje [V]	18...30 DC; (po PELV)
Watchdog integriran	da

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 2; Število pnevmatskih izhodov: 1
---------------------------	--

Vhodi

Število digitalnih vhodov	2
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo [V]	20...30
Maks. stopnja skupnega toka [mA] vhodov	100



Vmesnik AS-i AirBox

Airbox 2DI 1PO M12 V2A

Visoki vhodni tok	[mA]	> 3
Nizki vhodni tok	[mA]	< 1,5
Visoka stopnja preklopa	[V]	> 10
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki		da

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
Število pnevmatskih izhodov	1

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	0...55
Opomba o temperaturi okolice	z obdelavo s posebnim stisnjenim zrakom: < 0 °C	
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295
-----	----------

Karakteristike AS-i

AS-i profil	S-3.F				
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	3			
AS-i ID kode	[hex]	F			
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	Vhodi/izhodi	I-1	I-2	O-3	ni zasedeno

Mehanski podatki

Vrsta montaže		nameščanje z vijaki
Materiali		ohišje: PBT; kovinski deli: nerjavno jeklo (1.4305 / 303); Tesnilo: FKM
Pnevmatski sistem		1 x 4/2-potni sedežni ventil
Območje delovnega tlaka	[bar]	3...8
Območje delovnega tlaka	[MPa]	0,3...0,8
Opomba o stopnji delovnega tlaka		vklj. z mogočim najvišjim tlakom
Količina zraka pri 6/5 barov	[l/min]	500
Količina zraka pri 6/0 barih	[l/min]	700
Konsistenca stisnjenega zraka		filtrirano (5 µm); podmazano (ISO-VG10) ali ne podmazano
Cevni priključki		Legris LF 3000/8

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	funkcija	LED, rumeno

Električni priključek

Priključek za povezavo modula	ploski kabel
-------------------------------	--------------

Pribor

Dodatki (izbirno)	Dušilnik zvoka:, E75232
-------------------	-------------------------

Opombe

Opombe	Glejte opombe glede stisnjenega zraka in EMC/ESD pod »Prenosi«
Embalažna enota	1 Kosov



Vmesnik AS-i AirBox

Airbox 2DI 1PO M12 V2A

Električni priključek

kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK / PG:

Priključek