




Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov

c2S-Module 2BI 2LO

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC2396
Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 prostor za nalepko
- 2 LED
- 3 tipka 2 / LED 2
- 4 tipka 1 / LED 1



Območje uporabe		
Izvedba	Barvni pokrovčki zamenljivo	
Uporaba	namestitev na terenu	
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	55
Vhodi		
Napajanje senzorja vhodov	AS-i	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...85
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50295	



Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov

c2S-Module 2BI 2LO

Karakteristike AS-i					
Različica AS-i	2.1				
Razširjeni način naslavljanja	da				
Profil AS-i master	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-B.A.E				
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	B			
AS-i ID kode	[hex]	A.E			
AS-i certifikat	49201				
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	tipka	-	-	1	2
Mehanski podatki					
Teža	[g]	104			
Vrsta montaže	AS-i vmesnik za spodnje dele PK ali PG				
Materiali	PBT				
Prikazi/upravljalni elementi					
Prikaz	obratovanje			LED, zeleno	
	napake			LED, rdeče	
	potisni gumb			2 x LED, belo	
Pribor					
V sklopu dobave	opora pokrova: 2				
	barvni vstavki: 2, rdeče				
	2, zeleno				
	2, rumeno				
	2, modro				
	2, belo				
Opombe					
Opombe	Pritisni gumbi (EAO tipa 84) nudijo zaščito pred nenamernim stikom.				
	Ohišje in pritisne gumbe je mogoče označiti.				
Embalažna enota	1 Kosov				
Električni priključek					
kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK / PG:					