




Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



- 1 prostor za nalepko
- 2 LED
- 3 tipka / LED
- 4 stikalo na ključ



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	55
Vhodi		
Napajanje senzorja vhodov		AS-i
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...85
Zaščita		IP 40; (z zaščitnim pokrovom: IP 54)
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50295	
Karakteristike AS-i		
Različica AS-i		2.1
Razširjeni način naslavljanja		da
Profil AS-i master		M2; M3; M4
AS-i profil		S-B.A.E
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	B
AS-i ID kode	[hex]	A.E



Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

AS-i certifikat	49202				
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	dodelitev	ni v uporabi	LED	stikalo na ključ	tipka

Mehanski podatki	
Teža	[g] 117,5
Vrsta montaže	AS-i vmesnik za spodnje dele PK ali PG
Materiali	PBT

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	napake	LED, rdeče

Opombe	
Opombe	Pritisni gumbi (EAO tipa 84) nudijo zaščito pred nenamernim stikom.
	Ohišje in pritisne gumbe je mogoče označiti.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek	
kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK / PG:	