




Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov

EMS-Module 2BI 2LO

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC2398
Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 prostor za nalepko
- 2 LED
- 3 tipka 2 vklopni kontakt / zeleno
- 4 tipka 1 izklopni kontakt / rdeče



Območje uporabe		
Uporaba		namestitev na terenu
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	55
Vhodi		
Napajanje senzorja vhodov		AS-i
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...85
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50295	
Karakteristike AS-i		
Različica AS-i		2.1



Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov

EMS-Module 2BI 2LO

Razširjeni način naslavljanja	da				
Profil AS-i master	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-B.A.E				
V/I-konfiguracija AS-i [hex]	B				
AS-i ID kode [hex]	A.E				
AS-i certifikat	49203				
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	tipka	-	-	1	2

Mehanski podatki

Teža [g]	97
Vrsta montaže	AS-i vmesnik za spodnje dele PK ali PG
Materiali	PBT

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	napake	LED, rdeče

Pribor

Dodatki (izbirno)	Orodje za odstranitev tlačnega pokrova:, E70206
-------------------	---

Opombe

Opombe	Pritisni gumbi (EAO tipa 84) nudijo zaščito pred nenamernim stikom.
	Ohišje in pritisne gumbe je mogoče označiti.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK / PG: