


Ponavljalnik vmesnika AS-i

SmartLine25 AS-i Repeater

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 spojnik COMBICON z vijačnimi terminali izbirno



Območje uporabe

Uporaba

Podaljšek AS-i omrežja za 100 m

Električni podatki

Nazivna napetost DC	[V]	26,5...31,6
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	2
Nadzor podnapetosti		ne

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
Galvansko ločeno	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	0...55
Zaščita		IP 20

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295
-----	----------

Mehanski podatki

Ohišje	Montaža na nosilno tirnico
Materiali	PA 6.6

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	2 x LED, zeleno
	kratak stik	2 x LED, rdeče



Ponavljalnik vmesnika AS-i

SmartLine25 AS-i Repeater

Opombe

Opombe

razširitvena enota AS-i ne sprejme podrejenega naslova.

Skupno število podrejenih enot na glavni niz ostane nespremenjeno.


Nastavljanje parametrov ni potrebno.

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

Priključek



A1+	AS-i + niz 1
A1-	AS-i - niz 1
A2+	AS-i + niz 2
A2-	AS-i - niz 2