




Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

SmartLine25 4AO (V) C IP20

stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: AC3219

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 uvodnica naslavljanja
2 spojnik COMBICON z vijačnimi terminali izbirno



Območje uporabe	
Uporaba	Namestitev v krmilne omarice
Električni podatki	
Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka [mA]	12...57; (Zunanje napajanje)
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]	57; (z zunanjim napajanjem: 25 mA)
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	0,5; (z zunanjim napajanjem; z zunanjim napajanjem: 100 mA)
Dodatno napajanje [V]	24 DC; (po PELV)
Dodatno napajanje	izbirno
Vhodi/izhodi	
Število vhodov in izhodov	Število analognih izhodov: 4
Izhodi	
Število analognih izhodov	4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung)



Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

SmartLine25 4AO (V) C IP20

Maks. obremenitev	[Ω]	600
Analogni izhod napetosti	[V]	0...10
Min. obremenilni upor	[Ω]	1000
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Ločljivost analognega izhoda		16 (1 bit = 1 μV)
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov		AS-i / AUX

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	0...70
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...85
Zaščita		IP 20

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295	
MTTF	[Let]	140

Karakteristike AS-i

AS-i naslavljanje	uvodnica naslavljanja					
Profil AS-i master	M3; M4					
AS-i profil	S-7.3.6					
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7				
AS-i ID kode	[hex]	3.6				
Alokacija bitov parametra	Bit parametra	Oznaka				
	P0	ni v uporabi	/ 1	rezervirano	/ 0	rezervirano
	P1	ni v uporabi	/ 1	rezervirano	/ 0	rezervirano
	P2	navedba periferne napake	: 1	aktivirano	/ 0	dezaktivirano
	P3	ni v uporabi	/ 1	rezervirano	/ 0	rezervirano

Mehanski podatki

Teža	[g]	174,5
Vrsta montaže	Montaža na nosilno tirnico	
Materiali	PA 6.6	

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	LED, zeleno Napetost AS-i / 24 V AUX
	napake	LED, rdeče
	funkcija	LED, rumeno Kanali 1...4

Pribor

Dodatki (izbirno)	vtiči COMBICON
-------------------	----------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

SmartLine25 4AO (V) C IP20

Električni priključek

COMBICON:

Priključek

O+	V1	O-	0V
O+	V2	O-	0V
O+	V3	O-	0V

0V	O-	V4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	Napajanje aktuatorja +24V
V1...4	analogni izhod Napetost
O-	Napajanje aktuatorja 0V
0V	analogni izhod 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Zunanje napajanje aktuatorja +24V
E-	Zunanje napajanje aktuatorja 0V