


## Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

SmartL25 4DI C



- 1 prostor za nalepko  
2 uvodnica naslavljanja  
3 Adapter vodila DIN



## Območje uporabe

Uporaba

Namestitev v krmilne omarice

## Električni podatki

Obratovalna napetost [V]

26,5...31,6 DC

Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]

250

## Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov

Število digitalnih vhodov: 4

## Vhodi

Število digitalnih vhodov

4

Vhodni tokokrog digitalnih vhodov

PNP; (vrsta 2 skladno z IEC 61131-2)

Napajanje senzorja vhodov

AS-i

Oskrba z napetostjo [V]

18...30; (DC)

Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA]

200

Visoki vhodni tok [mA]

6...10

Nizki vhodni tok [mA]

0...2

Visoka stopnja preklopa [V]

&gt; 11



## Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

SmartL25 4DI C

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki | da |
|------------------------------------------------|----|

| Pogoji okolja                               |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Temperatura okolice [°C]                    | -25...70              |
| Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajoč) |
| Maks. nadmorska višina [m]                  | 2000                  |
| Zaščita                                     | IP 20                 |
| Stopnja umazanosti                          | 2                     |

| Dovoljenja/preverjanja |              |
|------------------------|--------------|
| EMC                    | EN 61000-6-2 |
|                        | EN 62026-2   |
|                        | EN 50581     |
| MTTF [Let]             | 391          |

| Karakteristike AS-i           |                       |     |     |     |     |
|-------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|
| Različica AS-i                | 2.11; 3.0             |     |     |     |     |
| AS-i naslavljanje             | uvodnica naslavljanja |     |     |     |     |
| Razširjeni način naslavljanja | da                    |     |     |     |     |
| Profil AS-i master            | M2; M3; M4            |     |     |     |     |
| AS-i profil                   | S-0.A.E               |     |     |     |     |
| V/I-konfiguracija AS-i        | [hex]                 | 0   |     |     |     |
| AS-i ID kode                  | [hex]                 | A.E |     |     |     |
| AS-i certifikat               | 35401                 |     |     |     |     |
| Zasedba podatkovnih bitov     | Podatkovni bit        | D0  | D1  | D2  | D3  |
|                               | vhod                  | I-1 | I-2 | I-3 | I-4 |

| Mehanski podatki |                            |
|------------------|----------------------------|
| Teža [g]         | 136                        |
| Vrsta montaže    | Montaža na nosilno tirnico |
| Materiali        | PC-GF20                    |

| Prikazi/upravljalni elementi |                 |                     |
|------------------------------|-----------------|---------------------|
| Prikaz                       | stikalno stanje | LED, rumeno I1...I4 |
|                              | obratovanje     | LED, zeleno AS-i    |
|                              | napake          | LED, rdeče          |

| Pribor            |          |
|-------------------|----------|
| Dodatki (izbirno) | spojniki |

| Opombe          |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Opombe          | Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial: |
|                 | I-, I+, I1, I2, I3, I4                                          |
|                 | Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.                  |
| Embalážna enota | 1 Kosov                                                         |



## Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

SmartL25 4DI C

## Električni priključek

pinski vtič:

## Priključek

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| I- | I- | I- | I- |
| I1 | I2 | I3 | I4 |
| I+ | I+ | I+ | I+ |

|    |    |  |  |
|----|----|--|--|
|    |    |  |  |
|    |    |  |  |
| A+ | A- |  |  |

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| A+      | AS-i +                     |
| A-      | AS-i -                     |
| I+      | Napajanje senzorja +24V    |
| I-      | Napajanje senzorja 0V      |
| I1...I4 | Stikalni vhod senzor 1...4 |