




Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

SmartL25 4DO T C



- 1 prostor za nalepko
- 2 uvodnica naslavljanja
- 3 Adapter vodila DIN



Območje uporabe	
Uporaba	Namestitev v krmilne omarice
Električni podatki	
Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]	50
Dodatno napajanje [V]	20...30 DC; (AUX)
Maks. poraba toka od dodatnega napajanja [mA]	4000; (AUX)
Watchdog integriran	da
Vhodi/izhodi	
Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 4
Izhodi	
Število digitalnih izhodov	4
Tokokrog	PNP
Območje napetosti DC [V]	20...30; (AUX)
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	1000; (kategorija izkoristka DC-12: 700 mA; kategorija izkoristka DC-13 (upravljanje elektromagnetov): 20 W (IEC 60947-5-1))
Izhodi z maks. skupno tokovno obremenitvijo [A]	4



Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

SmartL25 4DO T C

Dokaz kratkega stika	da
Galvansko ločeno	da
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov	AUX

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90; (nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina	[m]	2000
Zaščita		IP 20
Stopnja umazanosti		2

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF	[Let]	254
Napotki	Naprava bo napajana prek izolacijskega vira.; Ta vir napetosti mora imeti sekundarno varovalko, navedeno v UL (glejte priloženi list).; Alternativno je mogoče uporabiti električno napajanje razreda 2 za napajanje vhoda AUX.	

Karakteristike AS-i

Različica AS-i	2.11; 3.0				
AS-i naslavljanje	uvodnica naslavljanja				
Razširjeni način naslavljanja	ne				
Profil AS-i master	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-8.0.E				
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	8			
AS-i ID kode	[hex]	0.E			
AS-i certifikat	37302				
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	Izhod	O-1	O-2	O-3	O-4

Mehanski podatki

Teža	[g]	126
Vrsta montaže	Montaža na nosilno tirnico	
Materiali	PC-GF20	

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	LED, rumeno O1...O4
	obratovanje	LED, zeleno AS-i, AUX
	napake	LED, rdeče

Pribor

Dodatki (izbirno)	spojniki
-------------------	----------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------




Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

SmartL25 4DO T C

Električni priključek

pinski vtič:

Priključek



O-	O-	O-	O-
O1	O2	O3	O4
A+	A-	E+	E-

A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Napajanje aktuatorja +24V
E-	Napajanje aktuatorja 0V
O1...O4	preklopni izhod aktuator 1...4