



**Vmesnik AS-i za dvojni senzor za pnevmatske
aktuatorje za četrto obrato**

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

No scale drawing available



Značilnosti izdelka

Preklopna razdalja [mm] 4

Električni podatki

Obratovalna napetost [V] 26,5...31,6 DC

Poraba toka [mA] < 140

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm] 4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -20...70

Zaščita IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC EN 50081-1
EN 61000-6-2

Karakteristike AS-i

V/I-konfiguracija AS-i [hex] 7

AS-i ID kode [hex] F

AS-i certifikat 15101

Zasedba podatkovnih bitov	Oznaka	Sensor 1	Sensor 2	Dateneingang I1 (Pin 4)	Dateneingang I2 (Pin 2)

Mehanski podatki

Materiali PBT; PC

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče

**Vmesnik AS-i za dvojni senzor za pnevmatske
aktuatorje za četrt obrata**

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: legirano jeklo

**Eingänge**

1	Sensorversorgung L+
2	Dateneingang 2 Podatkovni bit D3
3	Sensorversorgung L-
4	Dateneingang 1 Podatkovni bit D4

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: legirano jeklo

**Priključek****Elektrischer Anschluss**

1	AS-i+
3	AS-i -