


**Vmesnik AS-i za dvojni senzor za pnevmatske
aktuatorje za četrt obrata**

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC2315

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 senzor 1
2 senzor 2

**Značilnosti izdelka**

Preklopna razdalja	[mm]	4
Mere	[mm]	55 x 60 x 35

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
----------------------	-----	----------------

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja	[mm]	4
--------------------	------	---

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...70
Zaščita		IP 67

Karakteristike AS-i

V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7
------------------------	-------	---



Vmesnik AS-i za dvojni senzor za pnevmatske aktuatorje za četrt obrata

DUAL SENSOR T4 2SI M12

AS-i ID kode	[hex]	F
AS-i certifikat		15102

Mehanski podatki

Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	55 x 60 x 35
Materiali		PBT

Prikazi/upravljalni elementi


Prikaz	stikalno stanje	2 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Opombe

Embalážna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4305 / 303)



Priključek

