


**Vmesnik AS-i za dvojni senzor za pnevmatske
aktuatorje za četrto obrato**

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC2310

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 senzor 1
2 senzor 2

**Značilnosti izdelka**

Preklopna razdalja	[mm]	4
Mere	[mm]	55 x 60 x 35

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
----------------------	-----	----------------

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja	[mm]	4
--------------------	------	---

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...70
Zaščita		IP 67



Vmesnik AS-i za dvojni senzor za pnevmatske aktuatorje za četrto obrato

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Karakteristike AS-i		
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	F
AS-i certifikat		15101

Mehanski podatki		
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	55 x 60 x 35
Materiali		PBT; PC

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, rumeno

Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: legirano jeklo



Elektrischer Anschluss	
1	AS-i+
3	AS-i -

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: legirano jeklo



Priključek

Ausgänge

3	Zunanja napetost -
4	preklopni izhod +
1, 2, 5	nicht belegt