
AC2315

Vmesnik AS-i za dvojni senzor za pnevmatske aktuatorje za četrt obrata

DUAL SENSOR T4 2SI M12



1 senzor 1
2 senzor 2

Značilnosti izdelka		
Električna izvedba		AS-i
Preklopna razdalja	[mm]	4
Mere	[mm]	55 x 60 x 35
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka	[mA]	< 40
Izhodi		
Električna izvedba		AS-i
Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	4
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...70
Zaščita		IP 67

AC2315

Vmesnik AS-i za dvojni senzor za pnevmatske aktuatorje za četrt obrata

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Dovoljenja/preverjanja			
EMC		EN 50295	
		EN 61000-6-2	
MTTF	[Let]	924	
Karakteristike AS-i			
Različica AS-i		2.1	
Razširjeni način naslavljanja		da	
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	0	
AS-i ID kode	[hex]	A.F	
AS-i certifikat		74901	
Mehanski podatki			
Teža	[g]	149,5	
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno	
Mere	[mm]	55 x 60 x 35	
Materiali		PBT	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		stikalno stanje	2 x LED, rumeno
Pribor			
V sklopu dobave		pritrdilno tlačno tesnilo	
		vijak z vtično glavo: 2 x M5 x 35	
		podložke: 2	
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	
Električni priključek			

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4305 / 303)




AC2315

Vmesnik AS-i za dvojni senzor za pnevmatske aktuatorje za četrt obrata

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Priključek



Električni priključek

1	AS-i +
3	AS-i -