




Vmesnik AS-i za dvojni senzor za pnevmatske
aktuatorje za četrt obrata

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12



- 1 senzor 1
- 2 senzor 2



Značilnosti izdelka		
Električna izvedba		AS-i
Preklopna razdalja	[mm]	4
Mere	[mm]	55 x 60 x 35
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	260
Watchdog integriran		da
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 2
Vhodi		
Število digitalnih vhodov		2
Napajanje senzorja vhodov		AS-i



Vmesnik AS-i za dvojni senzor za pnevmatske aktuatorje za četrto obrato

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Oskrba z napetostjo	[V]	20...30
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki		ne
Izhodi		
Električna izvedba		AS-i
Število digitalnih izhodov		2
Obremenljivost toka po izhodu	[mA]	100
Dokaz kratkega stika		da
Galvansko ločeno		ne
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov		AS-i
Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	4
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...70
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[Let]	310
Karakteristike AS-i		
Različica AS-i		2.1
Razširjeni način naslavljanja		da
AS-i profil		S-7.A.E
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	A.E
AS-i certifikat		75001
Mehanski podatki		
Teža	[g]	178,5
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	55 x 60 x 35
Materiali		PBT; PC
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rumeno
	Napaka	1 x LED, rdeče
Pribor		
V sklopu dobave		pritrdilno tlačno tesnilo
		vijak z vtično glavo: 2 x M5 x 35
		podložke: 2
Opombe		
Opombe		Izhodi ne smejo biti nastavljeni zaporedno, če skupni obremenilni tok presega 100 mA.
Embalažna enota		1 Kosov

Vmesnik AS-i za dvojni senzor za pnevmatske aktuatorje za četrt obrata


DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: legirano jeklo



Priključek




Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i-

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: legirano jeklo



Ausgänge

2	preklopni izhod 2 +
3	Zunanja napetost -
4	preklopni izhod 1 +