


Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov

Push-button modul 8I/8O

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC2351

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka	[mA]	< 150
Zaščita pred obratno polarnostjo		da

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	0...60
Zaščita		IP 00



Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov

Push-button modul 8I/8O

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50295	
Karakteristike AS-i		
AS-i profil		S-7.F
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	F
AS-i certifikat		14401
Mehanski podatki		
Materiali		sprednja plošča: aluminij
Pribor		
Dodatki (izbirno)		Orodje za odstranitev tlačnega pokrova:, E70206
Opombe		
Opombe		Pritisni gumbi (EAO tipa 84) nudijo zaščito pred nenamernim stikom. Ohišje in pritisne gumbe je mogoče označiti.
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
COMBICON:		