


AC2356



Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov

Push-button modul 8I/8O

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka [mA]	< 150
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	0...60
Zaščita	IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295
-----	----------

AC2356



Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov

Push-button modul 8I/8O

Karakteristike AS-i	
AS-i profil	S-7.F
V/I-konfiguracija AS-i [hex]	7
AS-i ID kode [hex]	F
AS-i certifikat	14401
Mehanski podatki	
Materiali	sprednja plošča: aluminij
Pribor	
Dodatki (izbirno)	Orodje za odstranitev tlačnega pokrova, E70206
Opombe	
Opombe	Pritisni gumbi (EAO tipa 84) nudijo zaščito pred nenamernim stikom. Ohišje in pritisne gumbje je mogoče označiti.
Embalažna enota	1 Kosov

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos