


AC2380



Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K



Območje uporabe

Uporaba namestitev na terenu; higienska in mokra območja v živilski industriji

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]	80

Vhodi

Napajanje senzorja vhodov AS-i

Izhodi

Električna izvedba AS-i

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70
Skladiščna temperatura [°C]	-40...80
Zaščita	IP 67; IP 68; IP 69K

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-6-2
	EN 62026-2

Karakteristike AS-i

Različica AS-i 2.11; 3.0



Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K

Razširjeni način naslavljanja	da				
Profil AS-i master	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-B.A.E				
V/I-konfiguracija AS-i [hex]	B				
AS-i ID kode [hex]	A.E				
AS-i certifikat	135301				
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	LED 1 modro	DO-0	-	-	-
	LED 2 belo	-	DO-1	-	-
	potisni gumb 1	-	-	DI-2 (NO)	-
	potisni gumb 2	-	-	-	DI-3 (NO)

Mehanski podatki

Teža [g]	275,6
Vrsta montaže	nameščanje z vijaki
Mere [mm]	118 x 50 x 47
Materiali	legirano jeklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	napake	LED, rdeče
Upravljalni elementi	2	prosto programirljive funkcijske tipke z osvetlitvijo ozadja

Električni priključek

Priključek za povezavo modula	M12
-------------------------------	-----

Opombe

Opombe	Moduli pritisnih gumbov (tip RAFI – RAFIX22) nudijo zaščito pred nenamernim stikom.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek



1	AS-i +
3	AS-i -