




Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT



- 1 LED
- 2 potisni gumb 2 / LED 2
- 3 potisni gumb 1 / LED 1
- 4 prostor za nalepko



Območje uporabe

Izvedba	Barvni pokrovčki zamenljivo
Uporaba	namestitev na terenu

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]	55

Vhodi

Napajanje senzorja vhodov	AS-i
---------------------------	------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Skladiščna temperatura [°C]	-40...85
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	

Karakteristike AS-i

Različica AS-i	2.11; 3.0
Razširjeni način naslavljanja	da
Profil AS-i master	M2; M3; M4



Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

AS-i profil	S-7.A.E				
V/I-konfiguracija AS-i [hex]	7				
AS-i ID kode [hex]	A.E				
AS-i certifikat	133801				
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	LED 1	DO-0	-	-	-
	LED 2	-	DO-1	-	-
	potisni gumb 1	DI-0	-	-	-
	potisni gumb 2	-	DI-1	-	-

Mehanski podatki

Teža [g]	140
Vrsta montaže	Montaža na nosilno tirnico
Mere [mm]	89,6 x 46 x 45
Materiali	PA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	napake	LED, rdeče
Upravljalni elementi	2	prosto programirljive funkcijske tipke z osvetlitvijo ozadja

Električni priključek

Priključek za povezavo modula	M12
-------------------------------	-----


Pribor

V sklopu dobave	opora pokrova: 2
	barvni vstavki: 2, rdeče
	2, zeleno
	2, rumeno
	2, modro
	2, belo

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

	
1	AS-i +
3	AS-i -