




Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR



- 1 LED
- 2 potisni gumb 2 / LED 2
- 3 potisni gumb 1 / LED 1
- 4 prostor za nalepko



Območje uporabe

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Uporaba | namestitev na terenu |
|---------|----------------------|

Električni podatki

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Obratovalna napetost [V]                | 26,5...31,6 DC |
| Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] | 55             |

Vhodi

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Napajanje senzorja vhodov | AS-i |
|---------------------------|------|

Pogoji okolja

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Temperatura okolice [°C]    | -25...60 |
| Skladiščna temperatura [°C] | -40...85 |
| Zaščita                     | IP 67    |

Dovoljenja/preverjanja

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| EMC | EN 61000-6-2 |  |
|     | EN 62026-2   |  |

Karakteristike AS-i

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Različica AS-i                | 2.11; 3.0  |
| Razširjeni način naslavljanja | da         |
| Profil AS-i master            | M2; M3; M4 |
| AS-i profil                   | S-7.A.E    |



Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

|                           |                |        |      |    |    |
|---------------------------|----------------|--------|------|----|----|
| V/I-konfiguracija AS-i    | [hex]          | 7      |      |    |    |
| AS-i ID kode              | [hex]          | A.E    |      |    |    |
| AS-i certifikat           |                | 133801 |      |    |    |
| Zasedba podatkovnih bitov | Podatkovni bit | D0     | D1   | D2 | D3 |
|                           | LED 1          | DO-0   | -    | -  | -  |
|                           | LED 2          | -      | DO-1 | -  | -  |
|                           | potisni gumb 1 | DI-0   | -    | -  | -  |
|                           | potisni gumb 2 | -      | DI-1 | -  | -  |

Mehanski podatki

|               |      |                            |  |  |  |
|---------------|------|----------------------------|--|--|--|
| Teža          | [g]  | 133                        |  |  |  |
| Vrsta montaže |      | Montaža na nosilno tirnico |  |  |  |
| Mere          | [mm] | 89,6 x 46 x 45             |  |  |  |
| Materiali     |      | PA                         |  |  |  |

Prikazi/upravljalni elementi

|                      |             |                                                              |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Prikaz               | obratovanje | LED, zeleno                                                  |
|                      | napake      | LED, rdeče                                                   |
| Upravljalni elementi | 2           | prosto programirljive funkcijske tipke z osvetlitvijo ozadja |


Električni priključek

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Priključek za povezavo modula | M12 |
|-------------------------------|-----|

Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

Električni priključek



|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 3 | AS-i - |