




Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR



- 1 LED
- 2 potisni gumb 2 / LED 2
- 3 potisni gumb 1 / LED 1
- 4 prostor za nalepko



Območje uporabe

Uporaba	namestitev na terenu
---------	----------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]	55

Vhodi

Napajanje senzorja vhodov	AS-i
---------------------------	------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Skladiščna temperatura [°C]	-40...85
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	

Karakteristike AS-i

Različica AS-i	2.11; 3.0
Razširjeni način naslavljanja	da
Profil AS-i master	M2; M3; M4
AS-i profil	S-B.A.E



Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	B			
AS-i ID kode	[hex]	A.E			
AS-i certifikat		134701			
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	potisni gumb	-	-	1	2

Mehanski podatki

Teža	[g]	131,6
Vrsta montaže		Montaža na nosilno tirnico
Mere	[mm]	89,6 x 46 x 45
Materiali		PA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	napake	LED, rdeče
Upravljalni elementi	2	prosto programirljive funkcijske tipke z osvetlitvijo ozadja

Električni priključek

Priključek za povezavo modula	M12
-------------------------------	-----

Opombe

Opombe	Pritisni gumbi (EAO tipa 84) nudijo zaščito pred nenamernim stikom.
	Ohišje in pritisne gumbe je mogoče označiti.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek



1	AS-i +
3	AS-i -