

AC316A




Vmesnik AS-i za dvojni senzor za pnevmatske aktuatorje za četrto obrato

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC336A

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 senzor 1
2 senzor 2



Značilnosti izdelka

Preklopna razdalja	[mm]	4
Mere	[mm]	55 x 60 x 35

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka	[mA]	< 160
Zaščitni razred		III

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja	[mm]	4
--------------------	------	---



Vmesnik AS-i za dvojni senzor za pnevmatske aktuatorje za četrt obrata

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-10...60
Zaščita		IP 5x; (pri uporabi zunaj Ex okolja: IP 67)

Dovoljenja/preverjanja

Oznaka ATEX		 II 3D Ex tD A22 IP5X T90°C X Ta: -10...60°C
Opomba o oznaki ATEX		samo v povezavi z montažno ploščo
EMC	EN 50295	

Karakteristike AS-i

Različica AS-i		2.1
Razširjeni način naslavljanja		da
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	A.E
AS-i certifikat		75002

Mehanski podatki

Teža	[g]	200,2
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	55 x 60 x 35
Materiali		PBT; PC

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rumeno

Pribor

V sklopu dobave	Montažna plošča: 1 vijak z vtično glavo: 2 x M5 x 35
-----------------	---

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: legirano jeklo



Priključek

Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -

AC316A



Vmesnik AS-i za dvojni senzor za pnevmatske aktuatorje za četrto obrato

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: legirano jeklo



Priključek

Ausgänge

3	Zunanja napetost -
4	preklopni izhod +
1, 2, 5	nicht belegt