




Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

SmartL25 4 DI AUX T C



Območje uporabe	
Uporaba	Namestitev v krmilne omarice
Električni podatki	
Obratovalna napetost [V]	18...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]	30
Dodatno napajanje [V]	20...30 DC; (AUX)
Maks. poraba toka od dodatnega napajanja [mA]	1100; (AUX)
Vhodi/izhodi	
Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 4
Vhodi	
Število digitalnih vhodov	4
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP; (vrsta 2 skladno z IEC 61131-2)
Napajanje senzorja vhodov	AUX
Oskrba z napetostjo [V]	18...30; (DC AUX)
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA]	1000
Visoki vhodni tok [mA]	6...10
Nizki vhodni tok [mA]	0...2
Visoka stopnja preklopa [V]	> 11



Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

SmartL25 4 DI AUX T C

Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da
--	----

Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-25...60
Skladiščna temperatura [°C]	-25...75
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	90; (nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina [m]	2000
Zaščita	IP 20
Terminali stopnje zaščite	IP 20
Stopnja umazanosti	2

Dovoljenja/preverjanja	
EMC	EN 62026-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
MTTF [Let]	336
Napotki	Naprava bo napajana prek izolacijskega vira.; Ta vir napetosti mora imeti sekundarno varovalko, navedeno v UL (glejte priloženi list).; Alternativno je mogoče uporabiti električno napajanje razreda 2 za napajanje vhoda AUX.

Karakteristike AS-i	
Različica AS-i	2.11; 3.0
AS-i naslavljanje	uvodnica naslavljanja
Razširjeni način naslavljanja	da
Profil AS-i master	M2; M3; M4
AS-i profil	S-0.A.E
V/I-konfiguracija AS-i [hex]	0
AS-i ID kode [hex]	A.E
AS-i certifikat	124404
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit D0 D1 D2 D3 vhod I-1 I-2 I-3 I-4

Mehanski podatki	
Teža [g]	113,75
Vrsta montaže	Montaža na nosilno tirnico
Materiali	plastika; PC-GF20

Prikazi/upravljalni elementi	
Prikaz	stikalno stanje LED, rumeno I1...I4 obratovanje LED, zeleno AS-i, AUX napake LED, rdeče

Pribor	
V sklopu dobave	kletkaste vzmetne sponke

Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov


Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

SmartL25 4 DI AUX T C

Električni priključek

glave pinov: 4 x ; Razmik: 5,0 mm

Priključek



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Napajanje senzorja +24V
I-	Napajanje senzorja 0V
E+	Zunanje oskrbovanje z napetostjo za senzorje + 24 V (AUX)
E-	Zunanje oskrbovanje z napetostjo za senzorje 0 V (AUX)
I1...I4	Stikalni vhod senzor 1...4