


Ponavljalnik vmesnika AS-i

SmartL25 AS-i Repeater III



- 1 vtič z rešetkastim spojnikom
 2 prostor za nalepko
 3 pritrditev na tirnico



Območje uporabe

Uporaba	Podaljšek AS-i omrežja za 100 m
---------	---------------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]	60; (na linijo AS-i)

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
Galvansko ločeno	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70
Opomba o temperaturi okolice	cULus: ... 65 °C
Skladiščna temperatura [°C]	-25...75
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	90; (nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina [m]	2000
Zaščita	IP 20
Stopnja umazanosti	2



Ponavljalnik vmesnika AS-i

SmartL25 AS-i Repeater III


Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 62026-2	
Odobritev UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	IP20
	oskrba z napetostjo	Low Voltage / Limited Energy
	Številka datoteke UL	E205959
Mehanski podatki		
Teža	[g]	170
Vrsta montaže	Montaža na nosilno tirnico	
Materiali	PA 6.6	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	2 x LED, zeleno
	funkcija	LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave	vtiči COMBICON	
	Povezava za prekinitev vodila	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	

Ponavljalnik vmesnika AS-i

SmartL25 AS-i Repeater III

Električni priključek

Priključek



	izhodni kabel AS-i
A2-	AS-i - vod 2
A2+	AS-i + vod 2
A2-	AS-i - vod 2
A2+	AS-i + vod 2
	dovodni kabel AS-i
A1+	AS-i + vod 1
A1-	AS-i - vod 1
A1+	AS-i + vod 1
A1-	AS-i - vod 1
T1	Povezava za prekinitev vodila
T2	Povezava za prekinitev vodila