


Repetitor iz optičnih vlaken AS-i

SmartL25 AS-i FO-Repeater



- 1 vtič z rešetkastim spojnikom
 2 prostor za nalepko
 3 pritrditev na tirnico



Območje uporabe

Uporaba Razširitve omrežja AS-i prek optičnih vlaken na maks. 3200 m

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]	60

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70
Skladiščna temperatura [°C]	-25...75
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	90; (nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina [m]	2000
Zaščita	IP 20
Stopnja umazanosti	2

Dovoljenja/preverjanja



EMC	EN 62026-2
Odobritev UL	Ta
	Enclosure type
	oskrba z napetostjo
	Številka datoteke UL
	-25...70 °C
	IP20
	Low Voltage / Limited Energy
	E205959



Repetitor iz optičnih vlaken AS-i

SmartL25 AS-i FO-Repeater

Mehanski podatki		
Teža	[g]	162,5
Vrsta montaže	Montaža na nosilno tirnico	
Materiali	PA 6.6	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
Pribor		
V sklopu dobave	vtiči COMBICON	
Opombe		
Opombe	Za delovanje je potrebno dodatno napajanje vmesnika AS-i.	
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Priključek		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
T1	Povezava za prekinitev vodila
T2	Povezava za prekinitev vodila