


AC327A



Vmesnik AS-i za dvojni senzor za pnevmatske
aktuatorje za četrto obrato

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D



Značilnosti izdelka

Preklopna razdalja	[mm]	4
Mere	[mm]	55 x 60 x 35

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka	[mA]	< 260
Zaščitni razred		III

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja	[mm]	4
--------------------	------	---



Vmesnik AS-i za dvojni senzor za pnevmatske aktuatorje za četrt obrata

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Ciljna ploščica za delovno
razdaljo [mm]

74

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]

-10...50

Zaščita

IP 5x; (pri uporabi zunaj Ex okolja: IP 67)

Dovoljenja/preverjanja

Oznaka ATEX



II 3D Ex tc IIIB T85°C IP5X X

Opomba o oznaki ATEX

samo v povezavi z zaščitnim ohišjem

EMC

EN 50295

Karakteristike AS-i

Različica AS-i

2.1

Razširjeni način naslavljanja

da

V/I-konfiguracija AS-i

[hex]

7

AS-i ID kode

[hex]

A.E

Mehanski podatki

Teža

[g]

783,5

Mere

[mm]

55 x 60 x 35

Materiali

ohišje: PBT oranžno; pokrov: PC črn; Zaščita proti udarcem: legirano jeklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz

obratovanje

1 x LED, zeleno

funkcija

1 x LED, rumeno

Pribor

V sklopu dobave

Zaščita proti udarcem

Montažna plošča: 1

vijak z vtično glavo: 2 x M5 x 35

Opombe

Opombe

Izhodi ne smejo biti nastavljeni zaporedno, če skupni obremenilni tok presega 100 mA.

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: legirano jeklo



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i-

AC327A




Vmesnik AS-i za dvojni senzor za pnevmatske aktuatorje za četrto obrato

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: legirano jeklo



Priključek

Ausgänge

2	preklopni izhod 2 +
3	Zunanja napetost -
4	preklopni izhod 1 +
1, 5	nicht belegt