AC336A

Vmesnik AS-i za dvojni senzor za pnevmatske aktuatorje za četrt obrata

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D



Značilnosti izdelka		
Električna izvedba		AS-i
Preklopna razdalja	[mm]	4
Mere	[mm]	55 x 60 x 35
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka	[mA]	160
Zaščitni razred		III
Izhodi		
Električna izvedba		AS-i

AC336A

Vmesnik AS-i za dvojni senzor za pnevmatske aktuatorje za četrt obrata

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Območje zaznavanja			
Preklopna razdalja	[mm]	4	
Ciljna ploščica za delovno razdaljo	[mm]	74	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-10...50	
Zaščita		IP 5x; (pri uporabi zunaj Ex okolja: IP 67)	
Dovoljenja/preverjanja			
Oznaka ATEX		II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X	
Opomba o oznaki ATEX		samo v povezavi z zaščitnim ohišjem	
EMC		EN 50295	
MTTF	[Let]	404	
Karakteristike AS-i			
Različica AS-i		2.1	
Razširjeni način naslavljanja		da	
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7	
AS-i ID kode	[hex]	A.E	
Mehanski podatki			
Teža	[g]	779,5	
Mere	[mm]	55 x 60 x 35	
Materiali		ohišje: PBT oranžno; pokrov: PC črn; Zaščita proti udarcem: legirano jeklo	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		obratovanje	1 x LED, zeleno
		funkcija	1 x LED, rumeno
Pribor			
V sklopu dobave		Zaščita proti udarcem	
		Montažna plošča: 1	
		vijak z vtično glavo: 2 x M5 x 35	
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: legirano jeklo



Elektrischer Anschluss	
1	AS-i+
3	AS-i -

AC336A

Vmesnik AS-i za dvojni senzor za pnevmatske aktuatorje za četrt obrata

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: legirano jeklo



Priključek

Ausgänge

3	Zunanja napetost
4	preklopni izhod +
1, 2, 5	nicht belegt