


Spodnji del za modul vmesnika AS-i

ASI-MUT PG MIT SKL + SCHIRMBL.

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC5101

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 blokirni zatič

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
----------------------	-----	----------------

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
Obremenljivost kontakta	< 4 A

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 65

Mehanski podatki

Vrsta montaže	Tračna in hrbtna stenska montaža
Materiali	PBT

Opombe

Opombe	do 4 izhodi kabla PG za poljubne T- in križne odcepe
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

vijačne objemke: ...2,5 mm²