


Spodnji del za modul vmesnika AS-i

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC5014

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 Kontaktna tipala
2 prostor za nalepko
3 uvodnica naslavljanja



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
----------------------	-----	----------------

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
Obremenljivost kontakta	< 2 A

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita	IP 67; (odvisno od uporabljenega zgornjega dela: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

Karakteristike AS-i

AS-i naslavljanje	uvodnica naslavljanja
-------------------	-----------------------

Mehanski podatki

Vrsta montaže	Tračna in hrbtna stenska montaža	
Mere	[mm]	45 x 80 x 20
Materiali	PBT; nerjavno jeklo (1.4305 / 303)	

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Spodnji del za modul vmesnika AS-i

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

Električni priključek

kontaktni pini v zgornjem delu modula:

tehnologija hitrega nameščanja za ploski kabel AS-i: