


Spodnji del za modul vmesnika AS-i

EEMS-Base FC V2A



- 1 Kontaktna tipala
2 prostor za nalepko

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Dodatno napajanje	[V]	24 DC

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
Obremenljivost kontakta	< 2 A

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita	IP 67; (odvisno od uporabljenega zgornjega dela: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

Mehanski podatki

Teža	[g]	61
Vrsta montaže	Tračna in hrbtna stenska montaža	
Mere	[mm]	45 x 80 x 20
Materiali	PBT; nerjavno jeklo (1.4305 / 303)	

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

kontaktni pini v zgornjem delu modula:

tehnologija hitrega nameščanja za ploski kabel AS-i: