


Spodnji del za modul vmesnika AS-i

EMS-Base FC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC5000

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 ozemljilna oznaka

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Dodatno napajanje	[V]	24 DC

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
Obremenljivost kontakta	< 2 A

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita	IP 67; (odvisno od uporabljenega zgornjega dela: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

Mehanski podatki

Vrsta montaže	Tračna in hrbtna stenska montaža	
Mere	[mm]	45 x 80 x 20
Materiali	PBT	

Opombe

Opombe	priporočeni tulec za ozemljitveni vodnik: A 2.8 x 0.5 DIN 46247 Spodnji del modula je mogoče uporabiti z zgornjimi deli, če je pin 5 vtičnice M12 priključen na funkcijsko ozemljitev (FE).	
--------	---	--

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

kontaktni pini v zgornjem delu modula:

AC5020



Spodnji del za modul vmesnika AS-i

EMS-Base FC

tehnologija hitrega nameščanja za ploski kabel AS-i:
