


## Spodnji del za modul vmesnika AS-i

EEMS-Base FC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC5003

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 ozemljilna oznaka

## Električni podatki

|                      |     |                |
|----------------------|-----|----------------|
| Obratovalna napetost | [V] | 26,5...31,6 DC |
| Dodatno napajanje    | [V] | 24 DC          |

## Izhodi

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Električna izvedba      | AS-i  |
| Obremenljivost kontakta | < 2 A |

## Pogoji okolja

|                     |                                                                         |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| Temperatura okolice | [°C]                                                                    | -25...85 |
| Zaščita             | IP 67; (odvisno od uporabljenega zgornjega dela: IP 20 / IP 65 / IP 67) |          |

## Mehanski podatki

|               |                                  |              |
|---------------|----------------------------------|--------------|
| Vrsta montaže | Tračna in hrbtna stenska montaža |              |
| Mere          | [mm]                             | 45 x 80 x 20 |
| Materiali     | PBT                              |              |

## Opombe

|        |                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Opombe | <p>priporočeni tulec za ozemljitveni vodnik: A 2.8 x 0.5 DIN 46247</p> <p>Spodnji del modula je mogoče uporabiti z zgornjimi deli, če je pin 5 vtičnice M12 priključen na funkcijsko ozemljitev (FE).</p> |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalážna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

## Električni priključek

kontaktni pini v zgornjem delu modula:

# AC5021



## Spodnji del za modul vmesnika AS-i

EEMS-Base FC

tehnologija hitrega nameščanja za ploski kabel AS-i:

---