


Spodnji del za modul vmesnika AS-i

EMS-BASE RC ST SET



1 blokirni zatič

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
----------------------	-----	----------------

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
Obremenljivost kontakta	< 4 A

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 65

Mehanski podatki

Teža	[g]	115,2
Vrsta montaže		Tračna in hrbtna stenska montaža
Materiali		PBT

Pribor

V sklopu dobave	tesnila ploskega kabla: 2, NBR
	Kabelski navoji: 3
	Zaščitne kapice: 3
	šestrobe matice: 4
Dodatki (izbirno)	pokrov:, za modul AS-i, AC3000
	vstavek navojnega terminala:, AC5007

Opombe

Opombe	do 4 kabelski razcepi M20 za poljubne T- ali križne odcepe
Embalážna enota	1 Kosov

AC5031



Spodnji del za modul vmesnika AS-i

EMS-BASE RC ST SET

Električni priključek

vijačne objemke: ...2,5 mm²