




Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 4SB IP67



Območje uporabe		
Uporaba	namestitev na terenu	
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	2; (AS-i: 2; AUX: 2)
Dodatno napajanje	[V]	15...30 DC; (AUX ; "razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF	[Let]	10284
Mehanski podatki		
Teža	[g]	152,5
Vrsta montaže		AS-i ploski kabel neposredno kontakten
Mere	[mm]	103 x 45 x 44,7
Materiali		PA; prebodni spojniki: CuSn6 nikljani in kositrani
Električni priključek		
Priključek za povezavo modula		ploski kabel

**Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje**

ClassicLine 4SB IP67

Pribor

V sklopu dobave	spodnji del
Dodatki (izbirno)	Zaporna kapica: M12, E73004


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

tehnologija hitrega nameščanja za ploski kabel AS-i: ; možne so tri usmeritve

Spojnik: M12; kodiranje: A



1	AS-i +
2	Zunanja napetost -
3	AS-i -
4	Zunanja napetost +