



Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 3DO-Y IP67



Območje uporabe		
Uporaba		namestitev na terenu
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	50
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	3
Watchdog integriran		da
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih izhodov: 3
Izhodi		
Število digitalnih izhodov		3
Tokokrog		PNP
Območje napetosti DC	[V]	15...30; (po PELV; prek ploskega kabla)
Obremenljivost toka po izhodu	[mA]	1000; (kategorija izkoristka DC-13 (upravljanje elektromagnetov): 20 W (IEC 60947-5-1))
Dokaz kratkega stika		da
Galvansko ločeno		da
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov		AUX
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 67



Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 3DO-Y IP67

Dovoljenja/preverjanja						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[Let]	215			
Karakteristike AS-i						
Različica AS-i		2.11; 3.0				
AS-i naslavljanje		uvodnica naslavljanja				
Razširjeni način naslavljanja		da				
Profil AS-i master		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-8.A.E				
V/I-konfiguracija AS-i		[hex]	8			
AS-i ID kode		[hex]	A.E			
Zasedba podatkovnih bitov		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		Izhod	1	2	3	-
		vtičnica	O-1/2	O-1/2 O-2	O-3	-
		zatič	4	2 4	4	-
Mehanski podatki						
Teža		[g]	154,3			
Vrsta montaže		AS-i ploski kabel neposredno kontakten				
Materiali		PA; prebodni spojniki: CuSn6 nikljani in kositrani				
Prikazi/upravljalni elementi						
Prikaz		obratovanje		LED, zeleno		
		napake		LED, rdeče		
		funkcija		LED, rumeno		
Električni priključek						
Priključek za povezavo modula		ploski kabel				
Pribor						
V sklopu dobave		spodnji del				
Dodatki (izbirno)		Zaporna kapica: M12, E73004				
Opombe						
Embalažna enota		1 Kosov				




Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 3DO-Y IP67

Električni priključek

tehnologija hitrega nameščanja za ploski kabel AS-i: ; možne so tri usmeritve

Priključek



Spojnik: M12

Izhodi	
vtičnica O-1/2	
1	ni zasedeno
2	preklopni izhod 2
3	Zunanja napetost AUX -
4	preklopni izhod 1
5	ni zasedeno
vtičnica O-2	
1	ni zasedeno
2	ni zasedeno
3	Zunanja napetost AUX -
4	preklopni izhod 2
5	ni zasedeno
vtičnica O-3	
1	ni zasedeno
2	ni zasedeno
3	Zunanja napetost AUX -
4	preklopni izhod 3
5	ni zasedeno