




Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 4DI IP67



Območje uporabe		
Uporaba		namestitev na terenu
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	250
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih vhodov: 4
Vhodi		
Število digitalnih vhodov		4
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov		PNP
Napajanje senzorja vhodov		AS-i
Oskrba z napetostjo	[V]	18...30; (prek ploskega kabla)
Maks. stopnja skupnega toka vhodov	[mA]	200
Visoki vhodni tok	[mA]	6...10
Nizki vhodni tok	[mA]	0...2
Visoka stopnja preklopa	[V]	> 11
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki		da
Pogoji okolja		
Temperatura okolice		-25...70
Zaščita		IP 67



Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 4DI IP67

Dovoljenja/preverjanja						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[Let]	404			
Karakteristike AS-i						
Različica AS-i		2.11; 3.0				
AS-i naslavljanje		uvodnica naslavljanja				
Razširjeni način naslavljanja		ne				
Profil AS-i master		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-0.0.E				
V/I-konfiguracija AS-i		[hex]	0			
AS-i ID kode		[hex]	0.E			
Zasedba podatkovnih bitov		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		vhod	1	2	3	4
		vtičnica	I-1	I-2	I-3	I-4
		zatič	2+4	2+4	2+4	2+4
Mehanski podatki						
Teža		[g]	155,1			
Vrsta montaže		AS-i ploski kabel neposredno kontakten				
Materiali		PA; prebodni spojniki: CuSn6 nikljani in kositrani				
Prikazi/upravljalni elementi						
Prikaz		obratovanje		LED, zeleno		
		napake		LED, rdeče		
		funkcija		LED, rumeno		
Električni priključek						
Priključek za povezavo modula		ploski kabel				
Pribor						
V sklopu dobave		spodnji del				
Dodatki (izbirno)		Kabel za naslavljanje:, E70213				
		Zaporna kapica: M12, E73004				
Opombe						
Opombe		Uporabljajte le kabel za naslavljanje E70213.				
		Ne uporabljajte kablov za naslavljanje drugih proizvajalcev.				
		Kratkih stikov ali nepopravljivih deformacij vtičnice za naslavljanje ni mogoče izključiti.				
		Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.				
Embalažna enota		1 Kosov				




Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 4DI IP67

Električni priključek

tehnologija hitrega nameščanja za ploski kabel AS-i: ; možne so tri usmeritve

Spojnik: M12; kodiranje: A



	Vhodi
1	Napajanje senzorja L+
2+4	Vhod podatkov interno premoščeno
3	Napajanje senzorja L-
5	ni zasedeno