




Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 2AO C IP67



Značilnosti izdelka		
Število vhodov in izhodov		Število analognih izhodov: 2
Območje uporabe		
Uporaba		namestitev na terenu
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	18...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	50
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Dodatno napajanje	[V]	16...30 DC; (AUX)
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število analognih izhodov: 2
Izhodi		
Število analognih izhodov		2; (povezava 2-žilnih, 3-žilnih in 4-žilnih aktuatorjev)
Analogni izhod toka	[mA]	4...20
Maks. padec napetosti po obremenitvi za nazivni tok	[V]	10
Ločljivost analognega izhoda		12 bit
Natančnost / odstopanja		
Merilna napaka	[% od končne vrednosti]	0,5



Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 2AO C IP67

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90; (nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina	[m]	2000
Zaščita		IP 67
Stopnja umazanosti		2
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[Let]	125
Odobritev UL	oskrba z napetostjo	Class 2
Karakteristike AS-i		
Različica AS-i		2.11; 3.0
Razširjeni način naslavljanja		ne
Profil AS-i master		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.5
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	3.5
AS-i certifikat		124001
Mehanski podatki		
Teža	[g]	183
Materiali	PA; prebodni spojniki: CuSn6 nikljani in kositrani	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	analogni signal	LED, rumeno Kanali AO1...AO2
	obratovanje	LED, zeleno AS-i, AUX
	napake	LED, rdeče
Električni priključek		
Priključek za povezavo modula	ploski kabel	
Pribor		
V sklopu dobave	spodnji del	
Dodatki (izbirno)	Zaporna kapica: M12, E73004	
Opombe		
Opombe	Med vmesnikom AS-i in vhodom AUX ter med AS-i in analognimi izhodi je električno ločevanje.	
	Napajanje aktuatorja na pinih 1 in 3 je mogoče uporabiti za napajanje aktuatorjev.	
	Možna je 3-žična povezava prek zunanje povezave.	
Embalažna enota	1 Kosov	




Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 2AO C IP67

Električni priključek

tehnologija hitrega nameščanja za ploski kabel AS-i: ; možne so tri usmeritve

Spojnik: M12; kodiranje: A



	analogni izhod
1	Napajanje aktuatorja + 24 V
2	analogni izhod AO +
3	Napajanje aktuatorja 0 V
4	analogni izhod AO -
5	funkcijska ozemljitev FE