




Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B



Območje uporabe		
Izvedba	Samo za obratovanje z master AS-i, profil M4	
Uporaba	namestitev na terenu	
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	50
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4
Watchdog integriran		da
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 4	
Izhodi		
Število digitalnih izhodov	4	
Tokokrog	PNP	
Območje napetosti DC	[V]	15...30; (po PELV; prek ploskega kabla)
Obremenljivost toka po izhodu	[mA]	2000; (kategorija izkoristka DC-13 (upravljanje elektromagnetov): 40 W (IEC 60947-5-1))
Dokaz kratkega stika		da
Galvansko ločeno		da
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov		AUX
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...70



Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

Zaščita

IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	

Karakteristike AS-i

Različica AS-i	3.0			
AS-i naslavljanje	uvodnica naslavljanja			
Razširjeni način naslavljanja	da			
Profil AS-i master	M4			
AS-i profil	S-7.A.7			
V/I-konfiguracija AS-i [hex]	7			
AS-i ID kode [hex]	A.7			
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2
	Izhod	1	2	3
	vtičnica	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4
	zatič	4	2 4	4

Mehanski podatki

Teža [g]	183
Vrsta montaže	AS-i ploski kabel neposredno kontakten
Materiali	PA; prebodni spojniki: CuSn6 nikljani in kositrani

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	napake	LED, rdeče
	funkcija	LED, rumeno

Električni priključek

Priključek za povezavo modula	ploski kabel
-------------------------------	--------------

Pribor

V sklopu dobave	spodnji del
Dodatki (izbirno)	Zaporna kapica: M12, E73004

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------




Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro
nameščanje

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

Električni priključek

tehnologija hitrega nameščanja za ploski kabel AS-i: ; možne so tri usmeritve

Priključek



Spojnik: M12

Izhodi	
vtičnica O-1/2	
1	ni zasedeno
2	preklopni izhod 2
3	Zunanja napetost AUX -
4	preklopni izhod 1
5	ni zasedeno
vtičnica O-2	
1	ni zasedeno
2	ni zasedeno
3	Zunanja napetost AUX -
4	preklopni izhod 2
5	ni zasedeno
vtičnica O-3/4	
1	ni zasedeno
2	preklopni izhod 4
3	Zunanja napetost AUX -
4	preklopni izhod 3
5	ni zasedeno
vtičnica O-4	
1	ni zasedeno
2	ni zasedeno
3	Zunanja napetost AUX -
4	preklopni izhod 4
5	ni zasedeno