


Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	290
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4
Watchdog integriran		da

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 4; Število digitalnih izhodov: 4
---------------------------	---

Vhodi

Število digitalnih vhodov	4; (dvosmerno)
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo [V]	18...30; (prek ploskega kabla)
Maks. stopnja skupnega toka [mA] vhodov	240
Visoki vhodni tok [mA]	6...10
Nizki vhodni tok [mA]	0...2
Visoka stopnja preklopa [V]	> 11
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da



Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

Izhodi					
Električna izvedba	AS-i				
Število digitalnih izhodov	4				
Tokokrog	PNP				
Območje napetosti DC [V]	15...30; (po PELV; prek ploskega kabla)				
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	2000; (kategorija izkoristka DC-13 (upravljanje elektromagnetov): 40 W (IEC 60947-5-1))				
Dokaz kratkega stika	da				
Galvansko ločeno	da				
Pogoji okolja					
Temperatura okolice [°C]	-25...50				
Zaščita	IP 67				
Dovoljenja/preverjanja					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
Karakteristike AS-i					
Različica AS-i	3.0				
AS-i naslavljanje	uvodnica naslavljanja				
Razširjeni način naslavljanja	da				
AS-i profil	S-7.A.7				
V/I-konfiguracija AS-i [hex]	7				
AS-i ID kode [hex]	A.7				
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	vhod	1	2	3	4
	vtičnica	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	zatič	4	2 4	4	2 4
	Izhod	1	2	3	4
	vtičnica	O-1/2	O-1/2 O2	O-3/4	O-3/4 O-4
	zatič	4	2 4	4	2 4
Mehanski podatki					
Teža [g]	307				
Vrsta montaže	AS-i ploski kabel neposredno kontakten				
Materiali	PA; prebodni spojniki: CuSn6 nikljani in kositrani				
Prikazi/upravljalni elementi					
Prikaz	obratovanje		LED, zeleno		
	napake		LED, rdeče		
	funkcija		LED, rumeno		
Pribor					
V sklopu dobave	spodnji del				
Dodatki (izbirno)	Zaporna kapica: M12, E73004				



Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y


Opombe	
Opombe	Vhodi in izhodi ne smejo biti galvansko povezani.
	Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.
	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalážna enota	1 Kosov

Električni priključek


tehnologija hitrega nameščanja za ploski kabel AS-i: ; možne so tri usmeritve

Električni priključek - Izhodi

Priključek



Spojnik: 4 x M12; kodiranje: A




3	Zunanja napetost -
4	preklopni izhod +

Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

Električni priključek - Vhodi

Priključek



Spojnik: 4 x M12

1	Napajanje senzorja L+
3	Napajanje senzorja L-