




Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 4DI IP67



Območje uporabe		
Uporaba		namestitev na terenu
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	250
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih vhodov: 4
Vhodi		
Število digitalnih vhodov		4
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov		PNP
Napajanje senzorja vhodov		AS-i
Oskrba z napetostjo	[V]	18...30
Maks. stopnja skupnega toka vhodov	[mA]	200
Visoki vhodni tok	[mA]	6...10
Nizki vhodni tok	[mA]	0...2
Visoka stopnja preklopa	[V]	> 11
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki		da
Pogoji okolja		
Temperatura okolice		-25...70
Zaščita		IP 67



Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 4DI IP67

Dovoljenja/preverjanja					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF	[Let]	406			
Karakteristike AS-i					
Različica AS-i	2.11; 3.0				
AS-i naslavljanje	uvodnica naslavljanja				
Razširjeni način naslavljanja	da				
Profil AS-i master	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-0.A.E				
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	0			
AS-i ID kode	[hex]	A.E			
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	vhod	1	2	3	4
	vtičnica	I-1	I-2	I-3	I-4
	zatič	4	4	4	4
Mehanski podatki					
Teža	[g]	173			
Vrsta montaže	AS-i ploski kabel neposredno kontakten				
Materiali	PA; prebodni spojniki: CuSn6 nikljani in kositrani				
Prikazi/upravljalni elementi					
Prikaz	obratovanje		LED, zeleno		
	napake		LED, rdeče		
	funkcija		LED, rumeno		
Električni priključek					
Priključek za povezavo modula	ploski kabel				
Pribor					
V sklopu dobave	spodnji del				
Dodatki (izbirno)	Zaporna kapica: M12, E73004				
Opombe					
Opombe	Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:				
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
	Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.				
Embalažna enota	1 Kosov				




Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 4DI IP67

Električni priključek

tehnologija hitrega nameščanja za ploski kabel AS-i: ; možne so tri usmeritve

Spojnik: M12; kodiranje: A



	Vhodi
1	Napajanje senzorja L+
2	ni zasedeno
3	Napajanje senzorja L-
4	Vhod podatkov
5	ni zasedeno