




Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 4DI 3DO IP67



Območje uporabe		
Uporaba	namestitev na terenu	
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	250
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	3
Dodatno napajanje	[V]	15...30 DC; (AUX)
Watchdog integriran		da
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 4; Število digitalnih izhodov: 3	
Vhodi		
Število digitalnih vhodov		4
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov		PNP
Napajanje senzorja vhodov		AS-i
Oskrba z napetostjo	[V]	18...30
Maks. stopnja skupnega toka vhodov	[mA]	200
Visoki vhodni tok	[mA]	6...10
Nizki vhodni tok	[mA]	0...2
Visoka stopnja preklopa	[V]	> 11



Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 4DI 3DO IP67

Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki

da

Izhodi

Število digitalnih izhodov	3
Tokokrog	PNP
Območje napetosti DC [V]	15...30; (po PELV)
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	1000; (kategorija izkoristka DC-13 (upravljanje elektromagnetov): 20 W (IEC 60947-5-1))
Dokaz kratkega stika	da
Galvansko ločeno	da
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov	AUX

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF [Let]	162	

Karakteristike AS-i

Različica AS-i	2.11; 3.0				
AS-i naslavljanje	uvodnica naslavljanja				
Razširjeni način naslavljanja	da				
Profil AS-i master	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-7.A.E				
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7			
AS-i ID kode	[hex]	A.E			
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	vhod	1	2	3	4
	vtičnica	I-1	I-2	I-3	I-4
	zatič	4	4	4	4
	Izhod	1	2	3	-
	vtičnica	O-1	O-2	O-3	-
	zatič	4	4	4	-

Mehanski podatki

Teža [g]	273,7
Vrsta montaže	AS-i ploski kabel neposredno kontakten
Materiali	PA; prebodni spojniki: CuSn6 nikljani in kositrani

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	napake	LED, rdeče
	funkcija	LED, rumeno

Električni priključek

Priključek za povezavo modula	ploski kabel
-------------------------------	--------------



Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 4DI 3DO IP67


Pribor	
V sklopu dobave	spodnji del
Dodatki (izbirno)	Zaporna kapica: M12, E73004

Opombe	
Opombe	Vhodi in izhodi ne smejo biti galvansko povezani.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek	
tehnologija hitrega nameščanja za ploski kabel AS-i ; možne so tri usmeritve	

Električni priključek - Izhodi	
--------------------------------	--


Spojnik: M12; kodiranje: A



Izhodi	
1	ni zasedeno
2	ni zasedeno
3	Zunanja napetost AUX -
4	preklopni izhod +
5	ni zasedeno

Električni priključek - Vhodi	
-------------------------------	--

Spojnik: M12; kodiranje: A



Vhodi	
1	Napajanje senzorja L+
2	ni zasedeno
3	Napajanje senzorja L-
4	Vhod podatkov
5	ni zasedeno