




Vmesnik AS-i Airbox s tehnologijo za hitro nameščanje

AirBox 5/2 2DI-Y IP67



Območje uporabe	
Uporaba	namestitev na terenu
Temperatura medija [°C]	-10...50
Električni podatki	
Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]	300
Watchdog integriran	da
Vhodi/izhodi	
Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 2; Število pnevmatskih izhodov: 1
Vhodi	
Število digitalnih vhodov	2
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP



Vmesnik AS-i Airbox s tehnologijo za hitro nameščanje

AirBox 5/2 2DI-Y IP67

Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo [V]	20...30; (prek ploskega kabla)
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA]	200
Visoki vhodni tok [mA]	6...10
Nizki vhodni tok [mA]	0...2
Visoka stopnja preklopa [V]	> 11
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da

Izhodi

Število pnevmatskih izhodov	1; (izbirni pnevmatski izhod NO/NC ; monostabilno)
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov	AS-i

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-10...55
Zaščita	IP 65; IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF [Let]	360	

Karakteristike AS-i

Različica AS-i	2.11; 3.0				
AS-i naslavljanje	uvodnica naslavljanja				
Razširjeni način naslavljanja	ne				
Profil AS-i master	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-3.F.F				
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	3			
AS-i ID kode	[hex]	F.F			
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	vhod	1	2	3	4
	vtičnica	I-1/2	I-1/2 I-2	-	-
	zatič	4	2 4	-	-
	pnevmatski izhod	-	-	4	-

Mehanski podatki

Teža [g]	344,2
Vrsta montaže	hitro nameščanje
Materiali	PA; POM; prebodni spojniki: CuSn6 nikljani in kositrani
Pnevmatski sistem	1 x 5/2 potni drsni ventili (brez prekrivanja)
Območje delovnega tlaka [bar]	3...8
Območje delovnega tlaka [MPa]	0,3...0,8
Območje delovnega tlaka [psi]	44...116
Količina zraka pri 6/5 barov [l/min]	500
Konsistenca stisnjenega zraka	nenaoljen stisnjeni zrak razred 6-3-1; naoljen stisnjeni zrak razred 6-3-4
Ročna povozitev	pritisk/sprostitev ali pritisk/obrat/zaklep



Vmesnik AS-i Airbox s tehnologijo za hitro nameščanje

AirBox 5/2 2DI-Y IP67

Cevni priključki	8 mm	
Izpuh	izpušne pline je mogoče izpustiti skozi cevni priključek	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	napake	LED, rdeče
	funkcija	LED, rumeno
Električni priključek		
Priključek za povezavo modula	ploski kabel	
Pribor		
V sklopu dobave	spodnji del	
Dodatki (izbirno)	Montažna plošča:, E74999	
	Spodnji del modula:, E75000	
	Zaporna kapica: M12, E73004	
	zamaški:, E75231	
	Dušilnik zvoka:, E75232	
	Natični priključek L:, E75228	
	Natični priključek T:, E75227	
Opombe		
Opombe	Če ni pnevmatsko krmiljen, je treba vstaviti tesnilni zatič E75231.	
	Preprečite vdor umazanije in prahu.	
	Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:	
	L-, L+, I-1, I-2, I-3, I-4	
	Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.	
	Glejte opombe glede stisnjenega zraka in EMC/ESD pod »Prenosi«	
Embalažna enota	1 Kosov	




Vmesnik AS-i Airbox s tehnologijo za hitro nameščanje

AirBox 5/2 2DI-Y IP67

Električni priključek

tehnologija hitrega nameščanja za ploski kabel AS-i: ; možne so tri usmeritve

Priključek




Spojnik: M12

Vhodi	
vtičnica I-1/2	
1	Napajanje senzorja L+
2	Vhod podatkov 2
3	Napajanje senzorja L-
4	Vhod podatkov 1
5	funkcijska ozemljitev (FE)
vtičnica I-2	
1	Napajanje senzorja L+
2	ni zasedeno
3	Napajanje senzorja L-
4	Vhod podatkov 2
5	funkcijska ozemljitev (FE)

diagrami in grafikoni

Simbol za pnevmatiko



1 x 5/2 potni drsni ventili (brez prekrivanja) monostabilno