




Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67



Območje uporabe		
Uporaba		namestitev na terenu
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	30
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih vhodov: 4
Vhodi		
Število digitalnih vhodov		4
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov		PNP
Napajanje senzorja vhodov		AUX
Oskrba z napetostjo	[V]	20...30; (prek ploskega kabla)
Maks. stopnja skupnega toka vhodov	[mA]	1000
Visoki vhodni tok	[mA]	6...10
Nizki vhodni tok	[mA]	0...2
Visoka stopnja preklopa	[V]	> 11
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki		da
Pogoji okolja		
Temperatura okolice		-25...70
Zaščita		IP 67



Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67

Dovoljenja/preverjanja								
EMC		EN 50295						
		IEC 61000-6-2						
MTTF		[Let]	225					
Karakteristike AS-i								
Različica AS-i		2.11; 3.0						
AS-i naslavljanje		uvodnica naslavljanja						
Razširjeni način naslavljanja		da						
Profil AS-i master		M2; M3; M4						
AS-i profil		S-0.A.E						
V/I-konfiguracija AS-i		[hex]	0					
AS-i ID kode		[hex]	A.E					
Zasedba podatkovnih bitov		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3		
		vhod	1	2	3	4		
		vtičnica	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4		
		zatič	4	2 4	4	2 4		
Alokacija bitov parametra		Bit parametra	Oznaka					
		P0	ni v uporabi					
		P1	navedba periferne napake	: 1	aktivirano	* / 0	dezaktivirano	
		P2	ni v uporabi					
		P3	ni v uporabi					
Mehanski podatki								
Teža		[g]	173					
Vrsta montaže		AS-i ploski kabel neposredno kontakten						
Materiali		PA; prebodni spojniki: CuSn6 nikljani in kositrani						
Prikazi/upravljalni elementi								
Prikaz		obratovanje		LED, zeleno Napetost AUX > 7 V				
		napake		LED, rdeče AUX 15 V ± 2 V				
		funkcija		LED, rumeno				
Električni priključek								
Priključek za povezavo modula		ploski kabel						
Pribor								
V sklopu dobave		spodnji del						
Dodatki (izbirno)		Zaporna kapica: M12, E73004						
Opombe								
Embalažna enota		1 Kosov						




Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67

Električni priključek

tehnologija hitrega nameščanja za ploski kabel AS-i: ; možne so tri usmeritve

Priključek



Spojnik: M12

	Vhodi
	vtičnica I-1/2
1	Napajanje senzorja L+
2	Vhod podatkov 2
3	Napajanje senzorja L-
4	Vhod podatkov 1
5	ni zasedeno
	vtičnica I-2
1	Napajanje senzorja L+
2	ni zasedeno
3	Napajanje senzorja L-
4	Vhod podatkov 2
5	ni zasedeno
	vtičnica I-3/4
1	oskrba z napetostjo L+
2	Vhod podatkov 4
3	Napajanje senzorja L-
4	Vhod podatkov 3
5	ni zasedeno
	vtičnica I-4
1	Napajanje senzorja L+
2	ni zasedeno
3	Napajanje senzorja L-
4	Vhod podatkov 4
5	ni zasedeno