




Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave



Območje uporabe		
Uporaba		namestitev na terenu
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	250
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih vhodov: 4
Vhodi		
Število digitalnih vhodov		4
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov		PNP
Napajanje senzorja vhodov		AS-i
Oskrba z napetostjo	[V]	18...30; (prek ploskega kabla)
Maks. stopnja skupnega toka vhodov	[mA]	200
Visoki vhodni tok	[mA]	6...10
Nizki vhodni tok	[mA]	0...2
Visoka stopnja preklopa	[V]	> 11
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki		da
Pogoji okolja		
Temperatura okolice		-25...70
Zaščita		IP 67



Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

Dovoljenja/preverjanja						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
Karakteristike AS-i						
Različica AS-i		2.11; 3.0				
AS-i naslavljanje		uvodnica naslavljanja				
Razširjeni način naslavljanja		da				
Profil AS-i master		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-0.A.E				
V/I-konfiguracija AS-i		[hex]		0		
AS-i ID kode		[hex]		A.E		
Zasedba podatkovnih bitov		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		vhod	1	2	3	4
		vtičnica	I-1	I-2	I-3	I-4
		zatič	2+4	2+4	2+4	2+4
Mehanski podatki						
Teža		[g]		155,9		
Vrsta montaže		AS-i ploski kabel neposredno kontakten				
Materiali		PA; prebodni spojniki: CuSn6 nikljani in kositrani				
Prikazi/upravljalni elementi						
Prikaz		obratovanje		LED, zeleno		
		napake		LED, rdeče		
		funkcija		LED, rumeno		
Električni priključek						
Priključek za povezavo modula		ploski kabel				
Pribor						
V sklopu dobave		spodnji del				
Dodatki (izbirno)		Kabel za naslavljanje: E70213				
		Zaporna kapica: M12, E73004				
Opombe						
Opombe		Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.				
Embalážna enota		1 Kosov				




Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

Električni priključek

tehnologija hitrega nameščanja za ploski kabel AS-i: ; možne so tri usmeritve

Spojnik: M12; kodiranje: A



1	vtičnica M12
2+4	Napajanje senzorja I+
3	Vhod podatkov interno premoščeno
5	Napajanje senzorja I-
	ni zasedeno