


Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 6 Izhodi s kabelsko uvodnico PG



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka [mA]	< 140
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4
Watchdog integriran	da

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 2

Vhodi

Število digitalnih vhodov	2
Napajanje senzorja vhodov	AS-i / AUX
Oskrba z napetostjo [V]	20...30
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA]	100
Visoki vhodni tok [mA]	> 5
Nizki vhodni tok [mA]	< 1,5
Visoka stopnja preklopa [V]	> 10
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da



Modul vmesnika AS-i

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

Izhodi		
Električna izvedba	AS-i	
Število digitalnih izhodov	2	
Tokokrog	PNP	
Območje napetosti DC [V]	po PELV	
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	2000	
Dokaz kratkega stika	da	
Galvansko ločeno	da	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-25...80	
Zaščita	IP 68	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Karakteristike AS-i		
AS-i profil	S-0.0	
V/I-konfiguracija AS-i [hex]	0	
AS-i ID kode [hex]	0	
Mehanski podatki		
Materiali	PA	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	LED, rumeno
	obratovanje	LED, zeleno
Pribor		
Dodatki (izbirno)	Kabelska tesnilka PG: 2 x PG9	
	Kabelska tesnilka PG: 4 x PG7	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	