




IO-Link master z vmesnikom EtherNet/IP

IO-Link Master CL EIP 8P IP20



Območje uporabe	
Uporaba	V/I moduli za uporabo v krmilni omarici
Električni podatki	
Obratovalna napetost [V]	20...30 DC; (US ; skladno s SELV/PELV)
Poraba toka [mA]	300...3900; (US)
Zaščitni razred	III
Napajanje senzorja US	
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	3,6
Vhodi/izhodi	
Skupno število vhodov in izhodov	16; (možnost konfiguracije)
Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 8; Število digitalnih izhodov: 8
Vhodi	
Število digitalnih vhodov	8; (IO-Link Port Class A)
Visoka stopnja preklopa [V]	11...30
Nizka stopnja preklopa [V]	0...5
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da
Izhodi	
Število digitalnih izhodov	8; (IO-Link Port Class A)



IO-Link master z vmesnikom EtherNet/IP

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

Obremenljivost toka po izhodu	[mA]	300
Dokaz kratkega stika		da
Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik		Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherNet/IP		
Standardni prenos		10Base-T; 100Base-TX
Stopnja prenosa		10 MBit/s; 100 MBit/s
Zapisnik		EtherNet/IP
Tovarniške nastavitve		IP-naslov: 192.168.1.250
		Maska submreže: 255.255.255.255
		IP naslov gateway: 0.0.0.0
		MAC-naslov: glej tipsko ploščico
Opomba o vmesnikih		DHCP, BOOTP, static
		DLR (Device Level Ring)
		Podprte topologije omrežja: vod
		obroč
Ethernet - Internet of Things		
Standardni prenos		10Base-T; 100Base-TX
Stopnja prenosa		10 MBit/s; 100 MBit/s
Zapisnik		MQTT JSON
Tovarniške nastavitve		IP-naslov: 169.254.x.x
		Maska submreže: 255.255.0.0
		IP naslov gateway: 0.0.0.0
		MAC-naslov: glej tipsko ploščico
Opomba o vmesnikih		Varnostni protokol: HTTPS
IO-Link Master		
Vrsta prenosa		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link - revizija		1.1
Število vrat razreda A		8
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...65
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90
Zaščita		IP 20
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	318
Materiali		ohišje: PA oranžno
Pribor		
V sklopu dobave		kletkaste vzmetne sponke: 9



IO-Link master z vmesnikom EtherNet/IP

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

Opombe

Opombe

Za dodatne informacije glejte navodila za delo.

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

oskrba z napetostjo X31


1	GND (US)
2	GND (US)
3	+ 24 V DC (US)
4	+ 24 V DC (US)

IO-Link Port Class A X01...X08

1	Napajanje senzorja (US) L+
2	digitalni vhod
3	Napajanje senzorja (US) L-
4	C/Q IO-Link

Električni priključek - Ethernet

Spojnik: RJ45



EtherNet IP X21, X22

1	TX +
2	TX -
3	RX +
4	ni zasedeno
5	ni zasedeno
6	RX -
7	ni zasedeno
8	ni zasedeno

IoT X23

1	TX +
2	TX -
3	RX x
4	ni zasedeno
5	ni zasedeno
6	RX -
7	ni zasedeno
8	ni zasedeno