


Modul CompactLine z IO-Link

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	18...30 DC
Poraba toka	[mA]	50

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 12
---------------------------	--------------------------------

Izhodi

Število digitalnih izhodov	12
Funkcija izhoda	PNP
Obremenljivost toka po izhodu	[mA] 1800
Galvansko ločeno	da

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	IO-Link				
Podprta DeviceID-ji	<table> <tr> <th>Način obratovanja</th><th>ID naprave</th></tr> <tr> <td>default</td><td>893</td></tr> </table>	Način obratovanja	ID naprave	default	893
Način obratovanja	ID naprave				
default	893				

IO-Link Device

Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija	1.1



Modul CompactLine z IO-Link

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K

Standard SDCI	IEC 61131-9
SIO-način	ne
Min. čas procesnega cikla [ms]	5,6

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Skladiščna temperatura [°C]	-25...70
Zaščita	IP 68; IP 69K

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
MTTF [Let]	63	

Mehanski podatki

Teža [g]	314
Mere [mm]	26 x 59,3 x 152
Materiali	ohišje: PA sivo; vtičnica: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	napake	LED, rdeče
	funkcija	LED, rumeno

Pribor

Dodatki (izbirno)	Zaščitne kapice M12
-------------------	---------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - IO-Link

Spojnik: M12; kodiranje: A



IO-Link

1	+ 24 V DC (US)
2	ni zasedeno
3	GND (US)
4	IO-Link

**Modul CompactLine z IO-Link**

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K

Električni priključek - Izhodi

Spojnik: M12; kodiranje: A

**X1.0...X1.5**

1	ni zasedeno
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	ni zasedeno

Električni priključek - oskrba z napetostjo

Spojnik: M12; kodiranje: A

**X31**

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)